


**TECHSPEC® Fenêtre en Silice Fondue  $\lambda/4$ , Non Traitée, 12,5mm de Dia., 3 mm d'Épaisseur**TECHSPEC®  $\lambda/4$  UV Fused Silica WindowsStock #14-959 3-4 JOURS- 1 + **€90,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€90,00

Qté 6+

€72,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):  
67.8Biseau:  
Protective as needed

Ouverture Utile (%):

90

**Ouverture Utile CA (mm):**  
11.25

**Diamètre (mm):**  
12.50 +0.00/-0.10

**Épaisseur (mm):**  
3.00 ±0.10

**Traitement:**  
Uncoated

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):**  
0.52 (+5 to +35°C)  
0.57 (0 to +200°C)  
0.48 (-100 to +200°C)

**Densité (g/cm<sup>3</sup>):**  
2.20

**Bords:**  
Fine Ground

**Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:**  
1.458

**Dureté de Knoop (kg/mm<sup>2</sup>):**  
522

**Parallélisme (arcmin):**  
<1

**Rapport de Poisson:**  
0.16

**Substrat:**  
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

**Qualité de Surface:**  
40-20

**Front d'Onde Transmis, P-V:**  
λ/4

**Type:**  
Protective Window

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
200 - 2200

**Module d'Élasticité de Young (GPa):**  
73

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**REACH 241:**  
[Conforme](#)