

[Afficher tous les 407 produits de la même famille.](#)

## TECHSPEC® 12,5 mm Dia, x 17,5 mm FL, Lentille PCX, Traitée VIS 0°



Stock #38-287 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€41,50**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-9

€41,50

Qté 10+

€37,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 +0.0/-0.025

**Distance Focale EFL (mm):**  
17.50 @ 587.6nm

**Distance Focale Arrière BFL (mm):**  
15.00

**Traitement:**  
MS 0° (425-675nm)

**Spécification du Traitement:**  
 $R_{avg} \leq 0.4\%$  @ 425 - 675nm

**Substrat:**   
[N-BK7](#)

**Qualité de Surface:**  
40-20

**Power (P-V) @ 632.8nm:**  
1.5λ

**Irregularity (P-V) @ 632.8nm:**  
λ/4

**Tolérance Distance Focale (%):**  
±1

**Centrage (arcmin):**  
<1

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
3.80 ±0.05

**Épaisseur au Bord ET (mm):**  
1.29

**Rayon R<sub>1</sub> (mm):**  
9.05

**Ouverture Utile CA (mm):**  
11.5

**f#:**  
1.4

**Ouverture Numérique NA:**  
0.36

**Type:**  
Plano-Convex Lens

**Biseau:**  
Protective bevel as needed

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
425 - 675

**Damage Threshold, Reference:**   
5 J/cm<sup>2</sup> @ 532nm, 10ns

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)

---