

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 12,7 x 12,7 mm, 1064 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-659** 3-4 JOURS



1



€150,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€150,00

Qté 6+

€131,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 0-45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference:  15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner