

TECHSPEC® 12,5mm de Dia. x 50mm FL, traité UV-AR, Lentille Cylindrique PCX



Stock **#68-177** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€92,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€92,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

f/#:
4.00

Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: UV-AR (250-425nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 425
Distance Focale Arrière BFL (mm): 48.63
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.13
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R (mm): 22.93
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00
Damage Threshold, Reference: ☐ 3 J/cm² @ 355nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

