


TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 12,7 x 12,7 mm, 532 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-641** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€137,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€137,00

Qté 6+

€121,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 532nm R _{avg} >99.5% @ 523 - 537nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 523 - 537
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (523-537nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference:  15 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner