


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 x 12,7 mm x 50 mm FL, non traitée



Stock #34-752 ☒ En Stock

-

1

+

 €89,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€89,00

Qté 6+
€71,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 48.68
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43 x 11.43
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.21
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner