

**TECHSPEC®** Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 x 12,7 mm x 50 mm FL, VIS 0°



Stock **#34-986** ☒ En Stock

-

1

+

**€106,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5  
€106,00

Qté 6+  
€85,00

Prix sur Quantité  
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):  
50.00

Substrat: ☐  
[N-BK7](#)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>f/#:</b><br>8.00                                                         |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.13                                      |
| <b>Traitement:</b><br>VIS 0° (425-675nm)                                    |
| <b>Type:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Convex                                 |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>425 - 675                          |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>48.68                           |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>2.00                                  |
| <b>Tolérance Épaisseur Centrale (mm):</b><br>±0.1                           |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.43 x11.43                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>+0.0/-0.025                        |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>12.7 x 12.7                                      |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.21                                   |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>25.84                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                         |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                       |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                 |
| <b>Coin à Axe Plan (arcmin):</b><br><5                                      |
| <b>Coin à Axe de Puissance (arcmin):</b><br><5                              |
| <b>Torsion axiale (arcmin):</b><br><3                                       |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |