

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Laser 12,7 x 12,7 mm x 50 mm FL, VIS 0°



TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses

Stock **#36-098** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€158,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€158,00

Qté 6+

€126,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f/#:
4

Ouverture Numérique NA: 0.125
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): 47.95
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43 x 11.43
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.1
Rayon R₁ (mm): 22.93
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <3
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <4.5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme