

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 12,7 x 12,7 mm x -25 mm FL, VIS 0°



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#34-992** 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€100,00

Qté 6+

€80,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
-25.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:
2

Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): -26.65
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43 x 11.43
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.06
Rayon R₁ (mm): 12.92
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme