

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Pellicule Séparatrice Infrarouge 45R/55T, Ouverture Utile de 12,7 mm



Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Stock #19-280 3-4 JOURS

1 **€227,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€227,00

Qté 11+

€193,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
12.7

Traitement:
Dielectric

Spécification du Traitement:
45/55 @ 3000 - 5000nm

Construction: Pellicle
Diamètre (mm): 19.05
Housing: Black Anodized Aluminum
Indice de Réfraction n_d: 1.5
Épaisseur de Monture (mm): 3.18
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 45/55
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Qualité de Surface: 40-20
Type: Pellicle Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 5000
Filetage: 2-56
Épaisseur (μm): 2 +0.3/-0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner