

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 12,7 x 12,7 mm x -50 mm FL, NIR I



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#35-005** [CONTACT](#)

-

1

+

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€95,00
Qté 6+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
-50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:
4

Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): -51.65
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43 x 11.43
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.24
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme