

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Pellicle Beamsplitters

Stock #19-310 3-4 JOURS



1



€212,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€212,00

Qté 11+

€180,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
12.7

Traitement:
Dielectric

Spécification du Traitement:

50/50 @ 632.8nm
Construction: Pellide
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 632.8
Diamètre (mm): 19.05
Housing: Black Anodized Aluminum
Indice de Réfraction n_d: 1.5
Épaisseur de Monture (mm): 3.18
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 50/50 ±5%
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Qualité de Surface: 40-20
Type: Pellide Beamsplitter
Filetage: 2-56
Épaisseur (µm): 2 +0.3/-0.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner