


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #63-217 ☐ En Stock

-

1

+

€49,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€49,00

Qté 6+

€39,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
≥90

Ouverture Utile CA (mm): 114.30 x 160.02
Dimensions (mm): 127.00 x 177.80
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.25
Traitement: BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords: Seamed
Substrat: Float Glass
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700
Longueur (mm): 177.80
Largeur (mm): 127.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme