

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Pellicle Beamsplitters

Stock #19-308 

3-4 JOURS



1



€212,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€212,00

Qté 11+

€180,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):  
12.7

Traitement:  
Metal/Dielectric

Spécification du Traitement:

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 40/40 @ 400 - 700nm                                         |
| <b>Construction:</b><br>Pellicle                            |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>19.05                              |
| <b>Housing:</b><br>Black Anodized Aluminum                  |
| <b>Indice de Réfraction <math>n_d</math>:</b><br>1.5        |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>3.18                   |
| <b>Rapport Réflexion/Transmission (R/T):</b><br>40/40 ±5%   |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Nitrocellulose |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                         |
| <b>Type:</b><br>Pellicle Beamsplitter                       |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700          |
| <b>Filetage:</b><br>2-56                                    |
| <b>Épaisseur (µm):</b><br>2 +0.3/-0.0                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |