

TECHSPEC® Fenêtre en LiF Non Traitée, 12,7 mm de dia., 1 mm d'épaisseur



Lithium Fluoride (LiF) Windows

Stock **#16-804** 3-4 JOURS



1



€285,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€285,00

Qté 11+

€256,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
97.29

Orientation Axiale:
Random

Biseau:

Protective as needed
Ouverture Utile (%): 85
Ouverture Utile CA (mm): 10.80
Diamètre (mm): 12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 37
Densité (g/cm³): 2.64
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.392 @ 0.6µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 102
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.33
Substrat: Lithium Fluoride (LiF)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 632.8nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 150 - 6000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 64.97

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner