

TECHSPEC® Séparateur de Faisceau Ultrarapide 90R:10T, 12,7 mm de dia., 715 - 980 nm



TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

Stock **#13-829** 3-4 JOURS



1



€222,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€222,00

Qté 5+

€197,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Substrat: **Fused Silica** (Corning 7980)

Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Type: Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter
Ouverture Utile (%): 80
Parallélisme (arcsec): <10
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 90/10
Spécification du Traitement: Surface 1: R _{avg} = 90±3% @ 715 - 980nm R _p = 83±3% @ 715 - 980nm R _s = 97±3% @ 715 - 980nm Surface 2: R _s <2% @ 650 - 1100nm R _p <1.5% @ 650 - 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 715 - 980
GDD Specification: Transmission: ±65 fs ² @ 715 - 980nm Reflectivity: ±75 fs ² @ 715 - 980nm
Transmitted Wavefront Distortion: λ/8 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion: <λ/3 @ 632.8nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner