

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-749

3-4 JOURS

-

1

+

 €95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€95,00

Qté 6+

€85,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.10
Type: Ultrafast Window
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/6
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Parallélisme (arcsec): ≤30
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Fused Silica Grade: 7979 0G
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner