

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock #37-718 3-4 JOURS



1



€200,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€200,00

Qté 6+

€180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):
>85

Spécification du Traitement:
Surface 1: R_{abs}: >99% @ 532nm, T_{abs}: >95% @ 355nm

Surface 2: R _{abs} : <0.5% @ 355nm
Construction: Dichroic
Diamètre (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin): <3
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 532
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Bande de Transmission (nm): 355
Type: Harmonic Beamsplitter
Damage Threshold, Reference: ☐ Surface 1: 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner