

TECHSPEC® Séparateur d’Harmoniques 45°, 12,7 mm de dia., 532 & 1064 nm T, 355 nm R



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock **#38-779** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€200,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€200,00

Qté 6+

€180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):
>85

Spécification du Traitement:
Surface 1: R_{abs}: >99% @ 355nm, T_{abs}: >95% @ 532,
1064nm

Surface 2: R _{abs} : <0.75% @ 532, 1064nm
Construction: Dichroic
Diamètre (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin): <3
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 355
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Bande de Transmission (nm): 532, 1064
Type: Harmonic Beamsplitter
Damage Threshold, By Design:  Surface 1: 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner