

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock **#39-509** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€810,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€810,00

Qté 11+

€729,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):

12.70
Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.25
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: $\lambda/2$
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement: $R_{avg} < 0.5\%$ @ 8 - 12 μ m
Centrage (arcmin): ≤ 20
Centering, ETD (μm): ≤ 50.8
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.39
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50 $\pm$ 0.10
f/#: 1
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000
Conjugate Distance: Infinite
Rugosité de Surface (Angstroms): < 50 RMS
Power (P-V) @ 10.6μm: $\lambda/10$
Power (P-V) @ 632.8nm: $\lambda/10$

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner