

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Superpolished Substrates

Stock #11-554 3-4 JOURS



1



€322,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€322,00

Qté 11+

€285,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
11.43

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.10
Type: Laser Window Substrate
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Parallélisme (arcsec): <30
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Rugosité de Surface (Angstroms): ≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Bords: Commercial Polish

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner