

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock #38-666 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€183,00

AJOUTER AU PANIER

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Qté 1-5                                                  |
| €183,00                                                  |
| Qté 6+                                                   |
| €146,00                                                  |
| Prix sur Quantité                                        |
| <a href="#">Demande de Devis</a>                         |
| ⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables. |

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.70 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):  
200.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197.35                                                                                                  |
| <b>Traitement:</b><br>Laser V-Coat (266nm)                                                              |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 266nm                                  |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)                 |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>10-5                                                                      |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ                                                                      |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/10                                                            |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                             |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                                                                         |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>4.00 ±0.10                                                        |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>3.79                                                               |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>95.22                                                               |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.43                                                                |
| <b>f/#:</b><br>15.75                                                                                    |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.03                                                                  |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>266                                                   |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                       |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                            |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>3 J/cm <sup>2</sup> @ 266nm, 20ns, 20Hz |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |