

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Stock #15-366 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€300,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€300,00

Qté 6+

€270,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm): 12.70 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm): 25.40
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 25.40
Traitement: Dielectric Mirror (1064nm)
Type de Traitement: Dielectric
Spécification du Traitement: R _{avg} >99.5% @ 1064nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 12.7
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1064
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 60-40
Platines de Montage Compatibles: #34-425
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 25.4
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme