

TECHSPEC®

Miroir Hors Axe, Aluminium Protégé 50 Å, 12,7 mm dia. x 25,4 mm EFL, 90°



Mroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium

Stock **#37-259** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)



1



€185,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€185,00

Qté 6+

€166,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):

25.40
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 25.40
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 12.7
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #34-425
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 25.40
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner