

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-639** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€145,00
Qté 6+
€116,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
150.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

147.33
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: $\lambda/10$
Tolérance Distance Focale (%) : ± 1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 $\pm$ 0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.72
Rayon R₁ (mm): 71.41
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 11.81
Ouverture Numérique NA: 0.04
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner