

TECHSPEC® 12,7 mm Dia. x 1 mm Epaisseur, non traité, Fenêtre en ZnSe



Stock #39-391 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€197,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€197,50

Qté 11+
€178,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm):
11.43

Diamètre (mm): 12.70 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.57
Densité (g/cm³): 5.27
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.631
Dureté de Knoop (kg/mm²): 120
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner