

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 12,7 mm Dia. x 30 mm FL, Lentille PCX Traitée NIR II



Stock **#38-410** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€40,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€40,50

Qté 10+

€36,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 28.22
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.70 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.34
Rayon R₁ (mm): 15.51
Ouverture Utile CA (mm): 11.7
f/#: 2.36
Ouverture Numérique NA: 0.21
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Damage Threshold, Reference: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme