

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #38-517 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€43,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€43,00

Qté 10+

€38,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.00 @ 587.6nm                                                                                                                                           |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>38.48                                                                                                         |
| <b>Traitement:</b><br>VIS-NIR (400-1000nm)                                                                                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                                                       |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                                                                                                     |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                                                                                               |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                                                               |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                                                                                                                           |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>2.30 ±0.10                                                                                                          |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.30                                                                                                                 |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>20.67                                                                                                                 |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.7                                                                                                                   |
| <b>f/#:</b><br>3.15                                                                                                                                       |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.16                                                                                                                    |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                                         |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                              |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 1000                                                                                                       |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns                                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |