

TECHSPEC® Lentille PCX Qualité Laser, dia. 12,7 mm x 25 mm FL, non traitée



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-634** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€145,00

Qté 6+

€116,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

21.62
Traitement: Uncoated
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ10
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.16
Rayon R₁ (mm): 11.90
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 1.97
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner