

**TECHSPEC® 12,7 mm Dia. x 2 mm Epaisseur, traité 8-12µm, Fenêtre en ZnSe**



Stock **#39-420** ☐ En Stock

-

1

+

**€267,50**

AJOUTER AU PANIER

|          |
|----------|
| Qté 1-10 |
| €267,50  |

|         |
|---------|
| Qté 11+ |
| €241,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Biseau:**  
Protective as needed

**Ouverture Utile (%):**  
90

**Ouverture Utile CA (mm):**  
11.43

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diamètre (mm):</b><br>12.70 +0.0/-0.1                                   |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.1                                        |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (8000-12000nm)                                  |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 8 - 12µm   |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.57 |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>5.27                                            |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                               |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>2.631                        |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>120                                    |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><3                                        |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.28                                         |
| <b>Substrat:</b><br>Zinc Selenide (ZnSe)                                   |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10 @ 10.6µm                         |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                        |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                          |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>8000 - 12000                      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |