


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 mm dia. x 50 mm FL, non traitée



Stock #34-606 CONTACT

1 €84,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€84,00

Qté 6+

€67,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: N-BK7
f#: 6.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 48.75
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.89
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.1
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner