

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,7 mm Dia. x 40 mm FL, Lentille PCX Non Traitee



Stock #37-803 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 €28,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€28,00

Qté 10+
€25,25

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

40.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 38.48
Traitement: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.30 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.30
Rayon R₁ (mm): 20.67
Ouverture Utile CA (mm): 11.7
f/#: 3.15
Ouverture Numérique NA: 0.16
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner