

TECHSPEC® Lentille PCX Qualité Laser, dia. 12,7 mm x 500 mm FL, traitée 355 nm



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-692** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€183,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€183,00

Qté 6+

€146,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
500.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

497.44
Traitement: Laser V-Coat (355nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.92
Rayon R₁ (mm): 238.04
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 39.37
Ouverture Numérique NA: 0.01
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner