


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 mm dia. x 75mm FL, NIR I



Stock #34-669 3-4 JOURS

1 €95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€95,00

Qté 6+
€76,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: N-BK7
f#: 4.00
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): 73.68
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.48
Rayon R₁ (mm): 38.76
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme