

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 mm dia. x 50 mm FL, NIR II



Stock **#34-627** [CONTACT](#)

-

1

+

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€95,00
Qté 6+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: N-BK7
f#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Distance Focale Arrière BFL (mm): 48.75
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.89
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.1
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme