

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #11-635 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€95,00

Qté 6+

€84,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
100.12 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

99.09
Traitement: BBAR (950-1150nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.15% @ 950 - 1150nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.06
Rayon R₁ (mm): 45.90
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 7.88
Ouverture Numérique NA: 0.064
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1030
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 950 - 1150
Angle d'Incidence (°): 0
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner