

TECHSPEC®

Lentille Asphérique à Sélénure de Zinc, dia. 12,7 mm x 6,35 mm FL, non traitée

See More by [Coherent®](#)



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock **#39-469** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€800,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€800,00

Qté 11+

€722,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
6.35

Ouverture Numérique NA: 1.00
Distance Focale Arrière BFL (mm): 4.69
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: <i>N</i> 2
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤20
Centering, ETD (µm): ≤50.8
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.89
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
f/#: 0.5
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Conjugate Distance: Infinite
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Power (P-V) @ 10.6µm: <i>N</i> 10
Power (P-V) @ 632.8nm: <i>N</i> 10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner