

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 mm dia. x 75 mm FL, VIS 0°



Stock **#34-649** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€95,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€95,00
Qté 6+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: N-BK7
f#: 4.00
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): 73.68
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.48
Rayon R₁ (mm): 38.76
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme