




Fenêtre en Fluorure de Calcium, 12,7 mm de Dia., Traitement BBAR (1650-3000 nm)



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Windows

Stock **#17-604** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€165,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€165,00

Qté 11+

€148,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
94.99

Orientation Axiale:
Random

Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%) : 90
Ouverture Utile CA (mm) : 11.43
Diamètre (mm) : 12.70 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm) : 2.00 ±0.10
Traitement : BBAR (1650-3000nm)
Spécification du Traitement : R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Densité (g/cm³) : 3.18
Bords : Fine Ground
Indice de Réfraction n_d : 1.434
Dureté de Knoop (kg/mm²) : 158.3
Parallélisme (arcmin) : <1
Rapport de Poisson : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V) : λ/2
Qualité de Surface : 40-20
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1650 - 3000
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 75.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme