


TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide, Traitée, 12,7 mm dia x 100 mm FL, 700 à 900 nm



Stock **#11-654** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€95,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€95,00

Qté 6+
€84,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
100.12 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

99.09
Traitement: BBAR (700-900nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.2% @ 700 - 900nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.06
Rayon R₁ (mm): 45.90
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 7.88
Ouverture Numérique NA: 0.064
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 900
Angle d'Incidence (°): 0
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner