


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-713 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€79,00
Qté 6+
€69,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 12.70 +0.00/-0.10	
Distance Focale EFL (mm): 100.12 @587.6nm	
Distance Focale Arrière BFL (mm):	

99.09
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.06
Rayon R₁ (mm): 45.90
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 7.88
Ouverture Numérique NA: 0.064
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner