

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-717

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€79,00

Qté 6+

€69,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
250.29 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

249.26
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.324
Rayon R₁ (mm): 114.75
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 19.69
Ouverture Numérique NA: 0.026
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner