

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-621

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€98,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
300.35 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 299.32
Traitement: BBAR (1900-2200nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.354
Rayon R_t (mm): 137.70
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 23.63
Ouverture Numérique NA: 0.022
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1900 - 2200
Angle d'Incidence (°): 0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner