


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-614 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€98,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
50.06

Distance Focale Arrière BFL (mm): 49.03
Traitement: BBAR (1900-2200nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.1% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.61
Rayon R_t (mm): 22.95
f/#: 3.94
Ouverture Numérique NA: 0.127
Type: Plano-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1900 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner