

TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide IR, Non Traitée, 12,7 mm dia. x 50 mm FL



Stock **#11-692** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€92,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€92,00

Qté 6+
€82,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
50.06 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

49.03
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.61
Rayon R₁ (mm): 22.95
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 3.94
Ouverture Numérique NA: 0.127
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner