

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#36-208**

3-4 JOURS

-

1

+

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€82,00

Qté 6+
€65,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
12.50

Substrat:

N-BK7

f#:

0.984251968503937
Ouverture Numérique NA: 0.51
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.15
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.60
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.33
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 6.46
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme