




Lentille Mince PCX Ultrarapide IR, Traitée, 12,7 mm dia x 75 mm FL, 1900 à 2200 nm



Stock **#11-615** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€98,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
75.09 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 74.06
Traitement: BBAR (1900-2200nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.91
Rayon R₁ (mm): 34.43
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f#: 5.91
Ouverture Numérique NA: 0.085
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1900 - 2200
Angle d'Incidence (°): 0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner