

Séparateur de Faisceau Polka-Dot UV-NIR 12,7 mm carré, 20R/80T



Stock #18-709 3-4 JOURS

- 1 + **€145,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€145,00

Qté 11+
€123,25

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 - 45

Espacement Centre à Centre (mm):
0.15

Ouverture Utile (%):
90

Traitement: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Construction: Polka-Dot
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.5
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Ouverture Min. (mm): 2.00
Température d'Utilisation (°C): 150 Maximum
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 20/80
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5 @45°
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.65 ±0.1
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner