

TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide, Non Traitée, 12,7 mm dia. x 75 mm FL



Stock **#11-712** ☐ En Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€79,00

Qté 6+
€69,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
75.09 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

74.06
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.91
Rayon R₁ (mm): 34.43
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
f/#: 5.91
Ouverture Numérique NA: 0.085
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner