

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Cylindrique Qualité Laser PCV, 12,7 mm carre x -25 FL, traitée AR 355 nm



Stock #13-476 ☒ En Stock

-

1

+

 €220,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€220,00

Qté 6+

€176,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
-25.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f/#:
2

Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: Laser V-Coat (355nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Distance Focale Arrière BFL (mm): -27.06
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43 x 11.43
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.73
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Rayon R₁ (mm): -11.46
Qualité de Surface: 20-10
Damage Threshold, By Design: ☐ 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <3
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <4.5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner